



EGK101

Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Bluetooth, 1-Kanal inkl. Einbaufühler

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Funktion

Mit GPS Nein
Stundenprogramm Ja

Ausführung

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 V
Nennspannung 230 V
Versorgungsspannungsart AC
Frequenz 50/60 Hz

Strom

Schaltstrom bei 250 V~ 10 A

Frequenz

Frequenzbereich 50...60 Hz

Leistung

Leistungsaufnahme 0.28 VA
Leistungsaufnahme (Betrieb) 170 mW

Beleuchtung Steuerung

Helligkeitsmeßbereich 1 / 2000 Lux

Leuchtstofflampen Steuerung

Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.) 1000 W
Kompaktleuchtstofflampen 400 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert 400 W

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Anschluss

Kontaktanzahl 1
Kontaktart 1W
Anschlussart mit Schraubklemme

Einstellungen

Anzahl der Programmschritte	100
kürzeste Schaltzeit	1 min
Jahresprogramm	Ja
Astroprogramm	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja

Lieferumfang

Speicherkarte inklusive	Nein
-------------------------	------

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus	100
Gangreserve	10 Jahre
Sommer-/Winterzeit	Ja
Mit Zyklusprogramm	Ja
Mit Ferienprogramm	Nein
Mit Impulsprogramm	Ja
Mit Schaltungsvorwahl	Ja
Mit Zufallsprogramm	Nein

Bedienung

Vor Ort-/Handbedienung	Ja
------------------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Ganggenauigkeit	60
Relative Feuchte	95 %