



EK028

Stromwandler maxitore

Technische Merkmale

Funktion

Genauigkeitsklasse	1
--------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	12
Maximalstrom Primärseite	90 A
Maximalstrom Sekundärseite	48 mA
Primärstrom	90 A

Abmessungen

Breite der Öffnung	14.6 mm
Höhe der Öffnung	14.6 mm
Durchmesser der Öffnung	15 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	0.5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss

Zubehör

mit Kupferschiene	Nein
-------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Eingänge	1
Mit Berührungsschutz	Nein

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25...70 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	KNX
-------------------	-----