



EK081



Temperaturfühler mit fester Einstellung 10 Ohm

Technische Merkmale

Ausführung

Konfiguration Konfiguration für angeschlossenes Thermostat über
DIP-Schalter einstellbar

Kompatibilität

Kompatibel mit EK186 / EK187/ EG502

Widerstand

Widerstandskennwert bei 25 °C 11580 Ω

Anschluss

Fühler-Leitungslänge max. 50 m

Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen) 1.5 mm²

Ausstattung

Fühlerart Feste Raumfühler

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0...80 °C