




EK082



Temperaturfühler mit regelbarer Einstellung

Technische Merkmale

Kompatibilität

Kompatibel mit EK187/ EG502

Widerstand

Widerstandskennwert bei 25 °C 11580 Ω

Anschluss

Fühler-Leitungslänge max. 50 m

Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen) 1.5 mm²

Einstellungen

Temperaturkalibrierung, einstellbar ± 3 °C

Ausstattung

Fühlerart Regulierbare Raumfühler

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur 0...80 °C