



EK086

9 IP65

Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65

Technische Merkmale

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm

Widerstand

Widerstandskennwert bei 25 °C	10 k Ω
-------------------------------	---------------

Montage

Montageart	Aufputz
------------	---------

Anschluss

Fühler-Leitungslänge	max. 50 m
Anschlussart	mit Schraubklemmen
Leiterquerschnitt Fühler (empfohlen)	1.5 mm ²

Kabel

Länge Anschlusskabel	0 m
----------------------	-----

Ausstattung

Fühlerart	Außenfühler
-----------	-------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-30...50 °C
--------------------	-------------