



EK4004009016



Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Kanalhöhe	40 mm
Länge	2500 mm
Kanalbreite	40 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	4
---	---

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	800 mm ²
-----------------------------	---------------------

Ausstattung

Kammeranzahl	2
--------------	---

Sicherheit

Schlagfestigkeit	IK07
------------------	------

Temperatur

Umgebungstemperatur	5...65 °C
---------------------	-----------