



EK724



IP54

Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

Technische Merkmale

Funktion

Laufzeit	54 s /mm
Arbeitsweise	thermoelektrische Arbeitsweise

Kontrollen und Indikatoren

Anzeige / Display	mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)
-------------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24 V
--------------	------

Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
Ausgangstrom / Heizzone	64 A

Abmessungen

Tiefe	64 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm
Hub	5 mm

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

Montage

Montageart	für Steckbefestigung
------------	----------------------

Anschluss

Anschlussart	steckbare Anschlussleitung
--------------	----------------------------

Kabel

Leitungslänge	max. 200 m
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m

Ausstattung

Produkttyp:	Produkttyp: Stellantrieb
Stellantriebe	stromlos geschlossen

Sicherheit

Schutz	mit Demontageschutz
--------	---------------------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...50 °C
--------------------	-----------

Lager-/Transporttemperatur

-20...70 °C

Temperatur

mit Übertemperaturschutz

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie

KNX