



EK724



IP54

## Stellantrieb 24V AC/DC für Ventile M30x1,5

### Technische Merkmale

#### Funktion

Laufzeit	54 s /mm
Arbeitsweise	thermoelektrische Arbeitsweise

#### Kontrollen und Indikatoren

Anzeige / Display	mit Zustandsanzeige (geöffnet oder geschlossen)
-------------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	24 V
--------------	------

#### Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	1
Ausgangstrom / Heizzone	64 A

#### Abmessungen

Tiefe	64 mm
Länge	50 mm
Breite installiertes Produkt	42 mm
Hub	5 mm

#### Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
-----------	---------------------

#### Anschluss

Anschlussart	steckbare Anschlussleitung
--------------	----------------------------

#### Kabel

Leitungslänge	max. 200 m
Vorkonfektionierte Leitung	≈ 1 m

#### Ausstattung

Produkttyp:	Produkttyp: Stellantrieb
Stellantriebe	stromlos geschlossen

#### Sicherheit

Schutz	mit Demontageschutz
--------	---------------------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	0...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20...70 °C
Temperatur	mit Übertemperaturschutz