



EKQ0600BL1



Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	100 mm
Höhe installiertes Produkt	100 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---