



EKQ0600LE2



**Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	115 mm
Höhe installiertes Produkt	115 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	38 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	rostfreier Stahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---