



EKQ0600LE2



## Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	115 mm
Höhe installiertes Produkt	115 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	38 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	rostfreier Stahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---