


EKQ060BL15



## Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	95 mm
Höhe installiertes Produkt	95 mm
Länge	200 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Nivellierbereich	95 / 282 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	15 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--