




EKQ060LE25



**Nivel. Edelstahlkassette Q06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	105 mm
Höhe installiertes Produkt	105 mm
Länge	200 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Nivellierbereich	105 / 292 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	25 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Zinklegierung
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--