



EKQ1200LE1



Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Mindest-Einbautiefe | 100 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 100 mm |
| Länge Einbaumaß | 244 mm |
| Breite Einbaumaß | 244 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 23 mm |

Deckel, Tür

| | |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | quadratisch |
|------------------|-------------|

Werkstoff

| | |
|---------------------------|------------------|
| Farbe | Edelstahl |
| Farbe Leitungsauslass | silber |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Werkstoff Leitungsauslass | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgruppe | Edelstahl |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------------|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 12 |
| Anzahl der Gerätebecher | 3 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Ausführung Leitungsauslass | schwenkbar |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|---|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|---|