




EKQ120BL15



**Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	95 mm
Höhe installiertes Produkt	95 mm
Länge	244 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Nivellierbereich	95 / 282 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	15 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--