




EKR0600BL1



Nivb Edeltstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|--------|
| Mindest-Einbautiefe | 100 mm |
| Einbaudurchmesser | 215 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 100 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 23 mm |

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | rund |
|------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------|-----------|
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Werkstoffgruppe | Edelstahl |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|---|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|---|