




EKR0600BL2



**Nivb Edeltstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	115 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	38 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	rund
------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---------------------------------------------------------