




EKR0600LE1



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	100 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	rostfreier Stahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---