



EKR0600LE2



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	115 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	38 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	rostfreier Stahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---------------------------------------------------------