



EKR060BL15



Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Mindest-Einbautiefe | 95 mm |
| Einbaudurchmesser | 215 mm |
| Höhe installiertes Produkt | 95 mm |
| Nivellierbereich | 95 / 282 mm |
| Tiefe der Bodenbelagausparung | 15 mm |

Deckel, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | rund |
|------------------|------|

Werkstoff

| | |
|-----------------------|-----------|
| Farbe | Edelstahl |
| Farbe Leitungsauslass | silber |
| Werkstoff | Edelstahl |
| Werkstoffgruppe | Edelstahl |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN |
|--------------------|--|