



EKR060BL25



## Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 25mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	105 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	105 mm
Nivellierbereich	105 / 292 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	25 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

#### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--