




EKR060LE25



Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=25mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	105 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	105 mm
Nivellierbereich	105 / 292 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	25 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Zinklegierung
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--