




EKR1200BL2



Nivb Edeltstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe installiertes Produkt	115 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	38 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	---