




EKR1200LE1



Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe installiertes Produkt	100 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	rostfreier Stahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	1.5, 3
--------------------	--------