


EKR120LE15



Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	95 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe installiertes Produkt	95 mm
Nivellierbereich	95 / 282 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	15 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Zinklegierung
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	schwenkbar

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN
--------------------	--