



EKR120TM15



Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagtiefe 15mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	95 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe installiertes Produkt	95 mm
Nivellierbereich	95 / 282 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	15 mm

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Zinklegierung

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Nein

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	3, 5
--------------------	------