


EKSQ060BL15



Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Länge	200 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Nivellierbereich	110 / 206 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	15 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--