


EKSQ060BL25



Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 25mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	120 mm
Höhe installiertes Produkt	120 mm
Länge	200 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Nivellierbereich	120 / 216 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	25 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--