



EKSQ0620BL

Schwerlastkassette blind 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	105 mm
Höhe installiertes Produkt	105 mm
Länge Einbaumaß	200 mm
Breite Einbaumaß	200 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--