


EKSQ120BL15



## Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Länge	244 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Nivellierbereich	110 / 206 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	15 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

#### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

#### Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--