



EKSQ1220TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen
23/38mm**

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Länge Einbaumaß	244 mm
Breite Einbaumaß	244 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Aluminium
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	aufschaubar

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH konform	Nein
RoHS konform	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--