



EKSQ405BL

Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	116 mm
Höhe installiertes Produkt	116 mm
Länge Einbaumaß	405 mm
Breite Einbaumaß	405 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	28 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--