



EKSQ405TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen
28/44mm**

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	116 mm
Höhe installiertes Produkt	116 mm
Länge Einbaumaß	405 mm
Breite Einbaumaß	405 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	28 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	quadratisch
------------------	-------------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Aluminium
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	aufschraubbar

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--