



EKSR0620TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen
23/34mm**

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	105 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe installiertes Produkt	105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoff Leitungsauslass	Aluminium
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	aufschaubar

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--