



EKSR120BL25



Nivellierbare Schwerlastkassette R12 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 25mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	120 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe installiertes Produkt	120 mm
Nivellierbereich	120 / 216 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	25 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Farbe Leitungsauslass	silber
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN
--------------------	--