



EKSR1220BL

Schwerlastkassette blind 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	110 mm
Einbaudurchmesser	305 mm
Höhe installiertes Produkt	110 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	rund
------------------	------

Werkstoff

Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl
Werkstoffgruppe	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
--------------------	--