




EN145



Interface Relais 1W 12/24V

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U _e	250 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Isolationsspannung	250 V
Steuerspannung DC	10 / 26 V
Steuerspannung AC	10 / 26 V
Steuerspannungsart 1	DC

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	5 A
Max. Strom (cos phi 0,6)	5 A
Nennstrom	5 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	17.5 mm

Leistung

Anzugsverbrauch	2 VA
Betriebsverbrauch	2 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6mm ²
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1W
Anschlussart	Schraubtechnik
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1 / 6 mm ²

Ausstattung

Anzahl Öffnerkontakte	0
Anzahl Schließerkontakte	0
Anzahl Umschalter	1

Normen	
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
RoHS-konform	Ja
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C