




EPN050



## Zubehör Fernschalter Zentralsteuerung

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	0.5
---------------	-----

#### Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung $U_e$	110 / 230 V
Frequenz	50 Hz

#### Spannung

Steuerspannung AC	110 / 230 V
-------------------	-------------

#### Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	58 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	8.9 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.1 W
---------------------------------------	-------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubtechnik

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C