




EPN052



Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	0.5
---------------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	110 / 230 V
-------------------------------	-------------

Frequenz	50 Hz
----------	-------

Spannung

Steuerspannung AC	110 / 230 V
-------------------	-------------

Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	58 mm
-----------------------------	-------

Höhe installiertes Produkt	85 mm
----------------------------	-------

Breite installiertes Produkt	8.9 mm
------------------------------	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.1 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm ²
---	----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm ²
---	-------------------------

Anschlussart	Schraubtechnik
--------------	----------------

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...40 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C
----------------------------	-------------