



EPN053

Zubehör Fernschalter Steuerung durch Dauersignal EIN/AUS

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	0.5
---------------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 / 230 V
Frequenz	50 Hz

Spannung

Steuerspannung AC	24 / 230 V
-------------------	------------

Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	8.9 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.1 W
---------------------------------------	-------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 10mm ²
Anschlussart	Schraubtechnik

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-5...40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C