



EPS410B



quickconnect

Elektronischer Fernschalter 1S 230V

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	1
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung U_e	230 V
Frequenz	50/60 Hz

Spannung

Steuerspannung DC	0 V
Steuerspannung AC	230 V

Strom

max. Ruhestrom für Taster	100 mA
Nennstrom	16 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Breite installiertes Produkt	18 mm

Leistung

Max. Leuchtstofflampenlast	1000 VA
Anzugsverbrauch	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.2 W

Leuchtstofflampen Steuerung

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	300 VA
---	--------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm ²
Kontaktanzahl	1
Kontaktart	1S
Anschlussart	QuickConnect

Ausstattung

Fernschalter Ausführung	elektronisch Schalter
-------------------------	-----------------------

Bedienung

Impulsdauer	50 ms
-------------	-------

Normen

Standardtext	IEC/EN 60669-2
Europäische Direktive WEEE	betroffen

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-10...50 °C
Handbedienung möglich	Ja
