



ESC080

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	0.5
---------------	-----

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 V
-------------------------------	-------

Spannung

Isolationsspannung	240 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	6 A
Nennstrom	6 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	60 mm
Höhe installiertes Produkt	83 mm
Breite installiertes Produkt	11 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.1 W
---------------------------------------	-------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	1000000

Anschluss

Kontaktanzahl	2
Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr	1 / 10 mm ²

Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-10...50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...80 °C