



EU100

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 8 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 60 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Länge 64 mm

Breite installiertes Produkt 35 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

Messung

Spannung Messbereich 230 V

Montage

Montageart DIN-Schiene (REG)

Anschluss

Kontaktart 1W

Einstellungen

Ausschaltverzögerung 200 s

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -20...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...70 °C