



EU101

**Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, Klimaanlage, var.**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Sammel schienensystem

**Ausführung**

Anzahl Module 2

**Elektrische Hauptmerkmale**

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 V

Frequenz 50/60 Hz

**Strom**

Strombelastbarkeit bei AC1 8 A

**Abmessungen**

Tiefe installiertes Produkt 60 mm

Höhe installiertes Produkt 85 mm

Länge 64 mm

Breite installiertes Produkt 35 mm

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

**Messung**

Spannung Messbereich 230 V

**Montage**

Montageart DIN-Schiene (REG)

**Anschluss**

Kontaktart 1W

**Einstellungen**

Ausschaltverzögerung 200 s

**Sicherheit**

Schutzart IP30

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -20...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...70 °C