



EU102

Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN-Schiene

Ausführung

Anzahl Module 2

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50/60 Hz

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 8 A

Abmessungen

Länge 64 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 4 W

Messung

Spannung Messbereich 15 bis 480 V

Montage

Montageart DIN-Schiene (REG)

Anschluss

Kontaktart 1W

Einstellungen

Ausschaltverzögerung 1200 s

Sicherheit

Schutzart IP30

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -20...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -40...70 °C