



EU103

Kontrollrelais, Strom, 1 ph.

Technische Merkmale

Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

Spannung

Steuerspannung U_s mit Gleichstrom	230 V
Steuerspannung U_s unter 50 Hz	230 V
Steuerspannung U_s unter 60 Hz	230 V

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

Abmessungen

Länge	64 mm
-------	-------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
---------------------------------------	-----

Energieversorgung

Versorgungsspannung	230 V
---------------------	-------

Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

Anschluss

Kontaktart	1W
------------	----

Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C