



EU300

## Kontrollrelais, Phasen, 3 ph., Asymetrie

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz	50/60 Hz
----------	----------

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

#### Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt	64 mm
Höhe installiertes Produkt	85 mm
Länge	64 mm
Breite installiertes Produkt	35 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W
---------------------------------------	-----

#### Montage

Montageart	DIN-Schiene (REG)
------------	-------------------

#### Anschluss

Kontaktart	1W
------------	----

#### Sicherheit

Schutzart	IP20
-----------	------

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-20...55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40...70 °C