



EUU100



Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler

Technische Merkmale

Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

Ausführung

Anzahl Module 1

Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50-60 Hz

Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 5 A

Abmessungen

Länge 65 mm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0.6 W

Messung

Spannung Messbereich 230 V

Werkstoff

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Einstellungen

Ausschaltverzögerung 200 ms

Sicherheit

Schutzart IP20

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C