



EUU200



## Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 2 Wechsler

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart DIN Hutschiene (REG)

#### Ausführung

Anzahl Module 2

#### Elektrische Hauptmerkmale

Frequenz 50-60 Hz

#### Strom

Strombelastbarkeit bei AC1 5 A

#### Abmessungen

Länge 65 mm

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1.2 W

#### Messung

Spannung Messbereich 230 V

#### Werkstoff

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

#### Einstellungen

Ausschaltverzögerung 200 ms

#### Sicherheit

Schutzart IP20

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -25...55 °C

Lager-/Transporttemperatur -25...70 °C