



FA24L

Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 1050 x 275 mm, 576 PLE, Klarsichttür

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Einzel und Reihenaufstellung

Ausführung

Anzahl Module 96

Kompatibilität

Geeignet für Blitzschutz Nein

Strom

Nennstrom 630 A

Abmessungen

Tiefe installiertes Produkt 275 mm

Innentiefe 275 mm

Höhe installiertes Produkt 1850 mm

Breite installiertes Produkt 1050 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Materialdicke Gehäuse 2 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung geschlossen

Deckel Material Dicke 2 mm

Türschliessungstyp Schnellverriegelung

Anzahl der Schlösser 1

Deckel Art mit Ausschnitt

Türflügel Einzeltür

Transparenter Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Farbe lichtgrau RAL 7035

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff Stahl

Montage

Geeignet für Außengebrauch Nein

Ausstattung

Anzahl Reihen 12

Anzahl Felder 4

Zusatzeinrichtungen möglich	Nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Erweiterung möglich	Nein

Normen

Schutzklasse nach IEC-61140	II
-----------------------------	----

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	10
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Funktionserhalt	-